

Garant**Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: HSK50****Date comandă**

Numărul de comandă	320617 HSK50
GTIN	4062406127244
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.**
- **Complet călit și rectificat. Nu necesită mentenanță datorită ungerii permanente.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

Accesorii opționale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.

Notă:

Schimbarea biștilor la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Descriere tehnică

Cursa arcului	3 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K12

Lungimea totală L	120 mm
Ø carcasei D	44 mm
Ø coadă D ₁	12 mm
Bătaie la rotire	0,01 mm
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Lungime utilă L ₁	95 mm
Pentru piese cu greutate de	300 kg
Suport	HSK 50
Tip produs	Vârf de centrare