

Garant**Șubler digital IP67 cu ieșire de date inclusiv set de accesorii, Interval de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412845 150
GTIN	4062406127374
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital cu o gamă extinsă de accesorii - **permite măsurarea canelurilor, canalelor și a distanțelor dintre găuri.**

- **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.**
- **Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic.**
- **Carcasă ergonomică cu componente din haptopren, care asigură o mânăuire confortabilă.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 șubler digital **IP67** cu ieșire de date Cod 412690 Ref. 150.

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

2 perechi de elemente portante pentru vârf de măsurare scurte și lungi.

3 perechi de vârfuri de măsurare cu discuri de măsurare Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 perechi de vârfuri de măsurare cu con de măsurare Ø 9 mm, 60° și Ø 12 mm, 60°.

1 pereche de vârfuri de măsurare cu cilindru de măsurare Ø 1,5×9 mm.

1 sistem de arcuri pentru forță de măsurare constantă.

1 cheie în L.

1 bază de măsurare de adâncime 75 mm.

Inclusiv cutie de plastic stabilă.

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Număr de baterii incluse	1
Tijă adâncime existentă	da
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abateri de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021010 200

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

021000 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Șubler digitalIP67 cu ieșire de date Domeniu de măsurare
150 mm

412690 150

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime

412236

Capac pentru șubler Tip B

412237 B