

Garant**Șubler digital IP54 cu ieșire de date inclusiv set de accesorii, Interval de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412840 150
GTIN	4062406127367
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital cu o gamă extinsă de accesorii - **permite măsurarea canelurilor, canalelor și a distanțelor dintre găuri.**

- **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.**
- **Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic.**
- **Carcasă ergonomică cu componente din haptopren, care asigură o mânăuire confortabilă.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 șubler digital **IP54** cu ieșire de date Cod 412680 Ref. 150.

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

2 perechi de elemente portante pentru vârf de măsurare scurte și lungi.

3 perechi de vârfuri de măsurare cu discuri de măsurare Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 perechi de vârfuri de măsurare cu con de măsurare Ø 9 mm, 60° și Ø 12 mm, 60°.

1 pereche de vârfuri de măsurare cu cilindru de măsurare Ø 1,5×9 mm.

1 sistem de arcuri pentru forță de măsurare constantă.

1 cheie în L.

1 bază de măsurare de adâncime 75 mm.

Inclusiv cutie de plastic stabilă.

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citire	0,0005 inch
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,01 mm
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Standard	ISO 13385
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Tijă adâncime existentă	da
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021010 200

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

021000 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Șubler digitalIP54 cu ieșire de date Domeniu de măsurare
150 mm

412680 150

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime

412236