



## Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 9-15



### Date comandă

Numărul de comandă	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>1</sub>	9 mm
Deschiderea cheii <sub>4</sub>	15 mm
Deschiderea cheii <sub>3</sub>	14 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	11 mm
Înălțime maximă inel h <sub>2</sub>	16 mm
Ø maxim inel D1	23 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub>	14 mm
Lungimea totală L	180 mm
Ø maxim inel D2	30 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă