

Garant
Freze din carbură MTC, neacoperită, Ø DC: 9,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	202243 9,5
GTIN	4062406127459
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Ascuțire cu detalonare excentrică și lustruire suplimentară în canalele pentru așchii pentru **evacuarea excelentă a așchiilor** la materiale pe bază de aluminiu ce produc așchii lungi.

Lungimi constructive similar **lungimilor DIN 6527**.

Aplicație:

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generație.

Descriere tehnică

Unghiul elicei	45 grad
Lungimea tăișului L_c	22 mm
Forma cozii	HA
Ø tăișului D_c	9,5 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,05 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø de degajare D_1	8,9 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,04 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	72 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
\varnothing cozii D_s	10 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Toleranță \varnothing nominal	h6
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	W
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	MTC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	190 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	150 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	120 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	180 m/min	N
PE-HD	recomandat	130 m/min	N
PA 66	recomandat	150 m/min	N
PEEK	recomandat	130 m/min	N

PF 31	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	180 m/min	N
Cu	recomandat	120 m/min	N
CuZn	recomandat	150 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB