

**Garant****Lanternă de buzunar cu LED și acumulator, Tip: 145mm****Date comandă**

Numărul de comandă	081545 145
GTIN	4045197727244
Clasa articolului	01A

**Descriere****Execuție:**

Lanternă de buzunar cu LED și acumulator, cu focalizare și foarte robustă, din aluminiu eloxat. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină. Comutator rotativ cu afișaj integrat pentru nivelul de încărcare și interfață micro-USB.

**Livrare:**

Inclusiv încărcător micro-USB, curea de mână și cutie de transport GARANT.

Funcție de lanternă de buzunar: Focalizare

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 300 lm

Durata de iluminare: 3 h

Număr de acumuloare incluse: 1

Tip acumulator: Litiu-Ion

Lungimea totală: 145 mm

**Descriere tehnică**

Flux luminos	300 lm
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Greutate	188 g
Ø cap	35 mm
Durata de iluminare	3 h
Zonă ATEX	nu există
Număr de acumuloare incluse	1

Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Lungimea totală	145 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Lanternă de buzunar

---

## Accesorii

Ștecăr pentru încărcător USB Tip MICRO-USB	081591 MICRO-USB
--	------------------