

SONO+SWISS®

Curățător puternic cu ultrasunete, Tip: AK**Date comandă**

Numărul de comandă	082930 AK
GTIN	2050002003552
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Concentratele foarte rentabile, măresc durata de utilizare a sculelor, au o durabilitate mare și sunt biodegradabile. Substanțele puternice de curățare sunt elaborate special pentru băi cu ultrasunete (manifestare la spumă etc.) și, din acest motiv, sunt deosebit de eficiente pentru toate băile cu ultrasunete uzuale pentru curățare în intervalul de frecvență de la 25 până la 130 kHz. În combinație cu forța de cavitație produsă de ultrasunete, substanțele puternice de curățare desprind murdăria eficient și în același timp menajează componentele. Alți detergenți, care nu au fost elaborați special pentru băi cu ultrasunete, pot conține ioni care provoacă decaparea materialului sau apariția coroziunii. De exemplu, ionii de halogen sunt agenți puternic corozivi, care reduc în mare măsură durabilitatea. Clorurile și fluorurile din medii acide sunt cele mai agresive.

Concentrat de curățare foarte eficient pe bază de apă (excepție: T3 sub formă de pulbere); dezvoltat în special pentru utilizarea în băile de curățare cu ultrasunete; biodegradabil. Lichid anticoroziv ușor alcalin.

Aplicație:

Pentru aparate de curățare cu ultrasunete (de ex. Cod 082922 / 082923 / 082924 / 082925).

Notă:

La cerere se pot livra alte substanțe speciale de curățare și recipiente cu alte dimensiuni.

Nu este disponibil în toate țările.

Tabelul de utilizare este prezentat pe pagina următoare.

Cantitate de umplere lichid: 1 l

Descriere tehnică

Tip soluție de curățat	Protecție la coroziune
Tip	AK
Cantitate de umplere lichid	1 l
Marcare substanțe periculoase	GHS05 Caustic
Raport de amestec	0,05 - 0,5 %
Timp de expunere	1 - 5 min
Temperatură de depozitare	-5 - 30 °C