


Garant**Plăcuță profil dreptunghiular, HB720, Ø Dmin canelare D1/D2: 8/12Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273973 8/12L
GTIN	4062406127923
Clasa articolului	21H

Descriere**Atenție:**

Dimensiune de comandă = Ø minim de canelare.

Ø de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.

$D_1 = D_{\min}$ Ø interior.

$D_2 = D_{\min}$ Ø exterior.

Model L cu adâncime de canelare mai mare t_{\max} .

Descriere tehnică

Rază R	0,2 mm
Grosimea plăcuței T	10,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{\max}	5 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	9 mm
Avans f	0,01 - 0,02 mm/rot
Lățime de canelare w	2 mm
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HB720

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	100 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		