



## JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 3/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	614890 3/4
GTIN	4013288167446
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.

Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

#### Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Lungime cheie L: 246 mm

Lățime falcă l: 42 mm

Înălțime falcă  $h_1$ : 9,5 mm

Înălțime inel  $h_2$ : 11 mm

Ø inelului D: 34,8 mm

### Descriere tehnică

Înălțime falcă $h_1$	9,5 mm
Lățime falcă l	42 mm
Ø inelului D	34,8 mm
Înălțime inel $h_2$	11 mm
Deschiderea cheii	3/4 inch
Lungime cheie L	246 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch

Denumirea producătorului	6000 Joker Imperial
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă