

**Garant****Plăcuță profil rotund, HB720, Ø Dmin canelare D1/D2: 8/12Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273975 8/12L
GTIN	4062406127978
Clasa articolului	21H

**Descriere****Atenție:**

Dimensiune de comandă = Ø minim de canelare.

Ø de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.

$D_1 = D_{\min}$  Ø interior.

$D_2 = D_{\min}$  Ø exterior.

Model L cu adâncime de canelare mai mare  $t_{\max}$ .

**Descriere tehnică**

Avans f	0,01 - 0,02 mm/rot
Rază R	1 mm
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	9 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{\max}$	5 mm
Grosimea plăcuței T	10,7 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HB720

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	25 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	100 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		