

Banc de lucru pentru instalare strâns prin rabatare, Lungime blat: 1200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	929610 1200
GTIN	2050002019041
Clasa articolului	91W

Descriere**Execuție:**

Placă rigidă, rezistentă la deformări încleiată și rezistentă la apă. Placa are protecție metalică pe toate părțile (rezistent la șocuri și la așchii). Cadru din țevă de oțel cu întărire. Bancul de lucru este rabatabil pentru transport (fără piese libere).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere. Nu este posibilă vopsirea specială.**

Descriere tehnică

Blat de lucru grosime	30 mm
Înălțime banc de lucru	830 mm
Greutate	42 kg
Blat de lucru lungime	1200 mm
Capacitate portantă	500 kg
Blat de lucru adâncime	700 mm
Tip produs	Masă de lucru pliabilă

