

Banc de lucru pentru instalare strâns prin rabatare, Lungime blat: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	929610 1000
GTIN	2050002019034
Clasa articolului	91W

Descriere**Execuție:**

Placă rigidă, rezistentă la deformări încleiată și rezistentă la apă. Placa are protecție metalică pe toate părțile (rezistent la șocuri și la așchii). Cadru din țevă de oțel cu întărire. Bancul de lucru este rabatabil pentru transport (fără piese libere).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere. Nu este posibilă vopsirea specială.**

Descriere tehnică

Capacitate portantă	450 kg
Înălțime banc de lucru	820 mm
Blat de lucru grosime	30 mm
Blat de lucru adâncime	700 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Greutate	36 kg
Tip produs	Masă de lucru pliabilă

