

**Garant****Bară din carbură eliptic, pe dreapta, Ø coadă DS / lungime activă L1: 16/34mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273969 16/34
GTIN	4062406128036
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

- **Plăcuță din carbură cu fixare frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare foarte simplă a plăcuței.**

Formă eliptică pentru rezistență maximă la îndoire.

Coadă din carbură, cu cap de oțel lipit și locaș călit pentru plăcuțe.

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 1
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor retrase	34 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Domeniu de utilizare	degajare axială pe exterior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

