

## HEDI

### Prelungitor pentru cablu, Tip: 20N



#### Date comandă

Numărul de comandă	081197 20N
GTIN	4003644000487
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere. Protecție termică la suprasarcină, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.**

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 150°.**

##### Funcționare:

IP24: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing < 12$  mm; dar ar trebui să se evite contactul.

##### Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

##### Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

#### Descriere tehnică

Tip	20N
Lungimea cablului	20 m
Structura cablului	5G1,5

Putere nominală (desfășurat)	3000 (16 A) W
Material carcasă	Plastic
Înălțime	450 mm
Clasa cablului	H07RN-F
Lățime	208 mm
Materialul cablului	Cauciuc neopren
Lungime	361 mm
Tensiune nominală	400 V
Clasă de protecție IP	IP 24
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Prelungitor pentru cablu