

Mitutoyo**Coloane verticale digitale QM-Height, Tip: 600****Date comandă**

Numărul de comandă	445233 600
GTIN	4946368760582
Clasa articolului	44B

Descriere**Execuție:**

Coloană verticală compactă, de înaltă precizie, reglabilă manual, cu afișaj LCD monocrom, ușor de citit. Funcții nenumărate de măsurare și analiză pentru prelucrarea datelor. Selectare rapidă și simplă a funcțiilor și tuturor calculelor importante pentru diametrul interior, exterior și distanțe. Viteză nelimitată de traversare. Durată de viață mai lungă a bateriei.

Aplicație:

Ideal pentru ateliere și spații de măsurare.

Livrare:

Inclusiv palpator cu bilă, Ø 5 mm, bloc de etalonare, 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

Accesorii opționale:

Palpator, ac de trasat, cablu de date și adaptor de rețea.

Descriere tehnică

Calibrarea	E2
Număr de baterii incluse	4
Abatere de la rectangularitate (frontal)	12 μm

Domeniu de măsurare	0 - 600 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 LR6
Increment comutabil	0,001 / 0,0005 mm
Acuratețe la repetare plan	1,8 μm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare	Manual
Domeniu de aplicare maxim	0 - 715 mm
Forță de măsurare	1,5 ±0,5 N
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Coloană verticală

Servicii

Calibrare DAkkSColoană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 800 mm	024010 800
CalibrareColoană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 800 mm	024000 800

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------