

Mitutoyo**Coloană verticală digitală QM-Height cu pernă de aer, Tip: 350****Date comandă**

Numărul de comandă	445234 350
GTIN	4946368760605
Clasa articolului	44B

Descriere**Execuție:**

Coloană verticală compactă, de înaltă precizie, reglabilă manual, cu afișaj LCD monocrom, ușor de citit. Funcții nenumărate de măsurare și analiză pentru prelucrarea datelor. Selectare rapidă și simplă a funcțiilor și tuturor calculelor importante pentru diametrul interior, exterior și distanțe. Viteză nelimitată de traversare. Durată de viață mai lungă a bateriei.

Pernă de aer pentru deplasare ușoară, fără șocuri.

Aplicație:

Ideal pentru ateliere și spații de măsurare.

Livrare:

Inclusiv palpator cu bilă, Ø 5 mm, bloc de etalonare, 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

Accesorii opționale:

Palpator, ac de trasat, cablu de date și adaptor de rețea.

Descriere tehnică

Acuratețe la repetare plan	1,8 μm
Forță de măsurare	1,5 ±0,5 N
Calibrarea	E2

Domeniu de aplicare maxim	0 - 465 mm
Abatere de la rectangularitate (frontal)	7 μ m
Număr de baterii incluse	4
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m
Increment comutabil	0,001 / 0,0005 mm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare	Manual
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 LR6
Domeniu de măsurare	0 - 350 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Coloană verticală

Servicii

Calibrare Coloană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 400 mm	024000 400
Calibrare DAkkS Coloană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 400 mm	024010 400