



Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: MAG



Date comandă

Numărul de comandă	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampă de lucru cu LED și acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile și rotative și magnet puternic de prindere.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Flux luminos	300 - 500 lm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Corpuri de iluminat	Modul cu LED

Capacitate acumulator	2,2 Ah
Flux luminos treapta 2	150 lm
Durata de iluminare	2,5 h
Lungimea totală	260 mm
Durată de iluminare treapta 2	5 h
Clasă de protecție IP	IP 20
Lățimea totală	61 mm
Greutate	273 g
Zonă ATEX	nu există
Denumirea producătorului	MAG
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Încărcător USB Tip CABLE	081512 CABLE
--------------------------	--------------