



Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: MINIFORM



Date comandă

Numărul de comandă	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampă de lucru cu LED și acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile și rotative și magnet puternic de prindere. Versiune **Miniform** pentru buzunar, **suplă**, cu dimensiuni practice pentru buzunar (120x59x25 mm), clemă pentru centură, mâner ergonomic.

Tehnologie performantă cu LED COB pentru iluminare extrem de deschisă, **omogenă a suprafețelor cu două trepte de luminozitate**.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Flux luminos	200 lm
Număr de acumulatori incluse	1
Corpuri de iluminat	Modul cu LED

Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Flux luminos treapta 2	100 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Capacitate acumulator	1,6 Ah
Lățimea totală	59 mm
Durata de iluminare	2,5 h
Lungimea totală	120 mm
Durață de iluminare treapta 2	5 h
Clasă de protecție IP	IP 65
Greutate	138 g
Zonă ATEX	nu există
Denumirea producătorului	MINIFORM
Tip produs	Lampă de lucru