

HOLEX**Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 205****Date comandă**

Numărul de comandă	081537 205
GTIN	4045197727251
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă de lucru cu acumulator și LED-uri, cu 2 trepte de luminozitate și cu putere ridicată de iluminare. Cu cârlige de suspendare și stativ rabatabil, **port micro-USB pentru încărcare**, picior magnetic și curea pentru mână.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare și alimentator.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Număr de acumuloare incluse	1

Flux luminos treapta 2	250 lm
Flux luminos	350 lm
Durata de iluminare	3,5 - 5,5 h
Clasă de protecție IP	IP 65
Lungimea totală	205 mm
Greutate	266 g
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Lampă de lucru