

**Garant****Poanson locaș pătrat metric Ø d = 16 mm, TiN, Pătrat: 4,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 293056 4,5    |
| GTIN               | 4062406129477 |
| Clasa articolului  | 29L           |

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.****Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Se recomandă ca execuția profilelor pătrate de &gt; 9 mm să aibă loc doar în materiale ușor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

**Descriere tehnică**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| L                 | 7,5 mm |
| Deschiderea cheii | 4,5 mm |
| Materialul sculei | HSS    |

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Toleranță          | + 0,09 până la + 0,12 mm                  |
| Profil             | Pătrat                                    |
| L <sub>1</sub>     | 40 mm                                     |
| Ø d                | 16 mm                                     |
| Strat de acoperire | TiN                                       |
| Tip produs         | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |