

**Garant****Poanson pentru Torx® Ø d = 5 mm, TiN, Profil Torx®: TX10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293069 TX10
GTIN	4062406129736
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

**Descriere tehnică**

L	2 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	2,83 mm
Ø găurii prelabile	2,1 mm
Materialul sculei	HSS

Profil Torx®	TX10
Toleranță	- 0,005 până la + 0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri