



Coloană verticală digitală TESA HITE, Tip: 700



Date comandă

Numărul de comandă	445245 700
GTIN	7630041143638
Clasa articolului	45B

Descriere

Execuție:

Coloane verticale de înaltă precizie, **extrem de robuste**, reglabile manual. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeași forță de măsurare. Operare simplă datorită afișajului cu cifre și simboluri mari pentru funcțiile de măsurare.

- **Sistem de măsurare optoelectronic brevetat TESA Opto- μ . Riglă din sticlă cu diviziuni incrementale și punct de referință pentru o mare precizie.**
- **Ecran sinoptic mare, cu înălțime a cifrelor de 21 mm și cu simboluri intuitive. Afișare în culori și iluminare a fundalului pentru o lizibilitate mai bună.**
- **Durabilitate foarte mare a bateriei, pentru măsurări care să nu depindă de alimentarea de la rețea.**
- **Aplicație ușor de utilizat datorită meniului contextual de asistență multilingv din funcțiile active.**
- **Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, \emptyset) datorită tehnologiei brevetate Quickcenter Dynamic.**
- **Pernă de aer pentru lucrul ușor, fără șocuri.**

Avantaj:

Recomandat în special pentru **utilizarea în spațiile de fabricație**. Partea frontală a panoului, protejată IP65.

Aplicație:

Pentru măsurarea înălțimilor și a treptelor, a diametrelor, a distanțelor de găurire, a lățimilor canalelor și a abaterilor de paralelitate etc.

Livrare:

Aparat de bază cu pupitru de comandă, suport axial pentru vârf de măsurare, piesă de referință, cablu de rețea, vârf standard de măsurare cu bilă din carbură Ø 5 mm, alimentator 110 – 240 V, acumulator Li-Ion reîncărcabil. **Certificat de calibrare SCS.**

Accesorii opționale:

La cerere se pot livra numeroase accesorii speciale. Set de palpatoare de măsurare Cod 445266 și Cod 445267, emițător radio TLC-BLE Cod 498921, cablu de date Cod 498918.

Descriere tehnică

Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	2,5 + 4L / 1000 μm
Domeniu de aplicare maxim	0 - 870 mm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare	Manual
Forță de măsurare	1,5 ± 0,5 N
Calibrarea	E2
Increment comutabil	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 715 mm
Precizie de re poziționare (2 σ)	2 μm
Abatere de la rectangularitate (frontal)	13 μm
Tip acumulator	Litiu-ion
Număr de acumulatori incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	TESA Link Connector TLC
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Coloană verticală

Servicii

Calibrare DAkkSColoană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 800 mm	024010 800
CalibrareColoană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 800 mm	024000 800

Accesorii

Radioemițător TLC-BLE Tip BT	498921 BT
Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB
Cablu de date TLC, 2 m Tip D	498918 D
Set de palpatoare mari Număr de palpatoare 17	445267 17
Set de palpatoare mici Număr de palpatoare 4	445266 4
Adaptor pentru rețea Tip MH	445282 MH