



Coloană verticală digitală TESA HITE MAGNA, Tip: 700



Date comandă

Numărul de comandă	445240 700
GTIN	7630041143621
Clasa articolului	45B

Descriere

Execuție:

Coloane verticale de înaltă precizie, **extrem de robuste**, reglabile manual. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeași forță de măsurare. Operare simplă datorită afișajului cu cifre și simboluri mari pentru funcțiile de măsurare.

- **Sistem magnetic de măsurare TESA Magna-μ pentru condiții de mediu dintre cele mai dificile.**
- **Ecran sinoptic mare, cu înălțime a cifrelor de 21 mm și cu simboluri intuitive. Afișare în culori și iluminare a fundalului pentru o lizibilitate mai bună.**
- **Durabilitate foarte mare a bateriei, pentru măsurări care să nu depindă de alimentarea de la rețea.**
- **Aplicație ușor de utilizat datorită meniului contextual de asistență multilingv din funcțiile active.**
- **Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, Ø) datorită tehnologiei brevetate Quickcenter Dynamic.**

Avantaj:

Recomandat în special pentru **utilizarea în spațiile de fabricație. Rezistență mare față de impuritățile solide și lichide.** Partea frontală a panoului, protejată IP65, sistemul de măsurare protejat IP55.

Funcționare:

IP55: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru măsurarea înălțimilor și a treptelor, a diametrelor, a distanțelor de găurire, a lățimilor canalelor și a abaterilor de paralelitate etc.

Livrare:

Aparat de bază cu pupitru de comandă, suport axial pentru vârf de măsurare, piesă de referință, cablu de rețea, vârf standard de măsurare cu bilă din carbură Ø 5 mm, alimentator 110 – 240 V, acumulator Li-Ion reîncărcabil. **Certificat de calibrare SCS.**

Accesorii opționale:

La cerere se pot livra numeroase accesorii speciale. Set de palpatoare de măsurare Cod 445266 și Cod 445267, emițător radio TLC-BLE Cod 498921, cablu de date Cod 498918.

Descriere tehnică

Increment comutabil	0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare	Manual
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	8 μm
Precizie de re poziționare (2 σ)	<3 μm
Calibrarea	E2
Domeniu de măsurare	0 - 715 mm
Domeniu de aplicare maxim	0 - 870 mm
Forță de măsurare	1,5 ± 0,5 N
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 55
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	TESA Link Connector TLC
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Tip produs

Coloană verticală

ServiciiCalibrare DAkkSColoană de măsurare verticală digitală
Domeniu de măsurare maxim 800 mm

024010 800

CalibrareColoană de măsurare verticală digitală Domeniu
de măsurare maxim 800 mm

024000 800

Accesorii

Set de palpatoare mari Număr de palpatoare 17

445267 17

Cablul de date TLC, 2 m Tip USB

498918 USB

Cablul de date TLC, 2 m Tip D

498918 D

Radioemițător TLC-BLE Tip BT

498921 BT

Set de palpatoare mici Număr de palpatoare 4

445266 4

Adaptor pentru rețea Tip MH

445282 MH