

Garant**Pereche de mănuși de protecție pentru sudori, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094101 11
GTIN	4062406129811
Clasa articolului	01H

Descriere**Execuție:**

GARANT – Mănușă pentru sudură din piele netăbăcită de capră, cu design GARANT remarcabil. Execuție de calitate înaltă și formă anatomică pentru o potrivire bună, ceea ce asigură o sensibilitate tactilă maximă pentru ghidarea anodului în timpul procesului de sudare, oferind în același timp o bună protecție. Partea interioară a manșetei este prevăzută cu pânză, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare și absoarbe transpirația. Recomandate ca ideale pentru procesele de sudură TIG.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Mărimea mănușilor	11
Proprietate a mănușilor	Fără silicon

Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	350 mm
Grosime	0,8
Material de suport	Piele de capră
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Greutate	157 g
Material	Piele brută netăbăcită de capră
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	WIG
Culoarea	alb/maro
Standard	EN 407
Tip produs	Mănușă pentru sudură