

**Garant****Pereche de mănuși de protecție pentru sudori, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094116 10
GTIN	4062406129835
Clasa articolului	01H

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** – Mănuși pentru sudură, din piele șpăltuită de vită, cu design distinctiv GARANT. Execuție de înaltă calitate cu cusături 100% fără poliester și cu o adaptare anatomică care asigură o sensibilitate bună la palpare în timpul procesului de sudură. Partea interioară a manșetei este prevăzută cu pânză, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare și absoarbe transpirația. Recomandate ca ideale pentru procesele de sudură MIG/MAG.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4

Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	350 mm
Grosime	0,8
Material de suport	Șpalt de vită
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Greutate	230 g
Material	Șpalt de vită
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Tip A
Procedeu de sudură	MIG / MAG
Culoarea	alb/maro
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși pentru sudură