

## ejendals

### Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 126A, Mărimea mănușilor: 10



#### Date comandă

Numărul de comandă	094123 10
GTIN	7340118312255
Clasa articolului	04R

#### Descriere

##### Execuție:

**Tegera® 126A.** Mănuși necăptușite pentru sudură ce **asigură o sensibilitate tactilă deosebită** (sensibilitate tactilă în vârful degetelor 5 conform EN 420) și așezare optimă pe mână. Întăritură la degetul arătător și cusături întărite cu fir Kevlar® pentru utilizare în medii de lucru solicitante. Rezistente la căldură de contact de 100 °C.

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

#### Descriere tehnică

Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănușă pentru sudură
Mărimea mănușilor	10
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă

Lungime	310 mm
Material de suport	Piele brută netăbăcită de capră
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Conținut	12
Material	Piele brută netăbăcită de capră
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Căldură de contact până la	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	WIG
Culoarea	galben/alb
Standard	EN 407
Tip produs	Mănușă pentru sudură