



Lămpi de lucru cu LED-uri pentru culori naturale, COLOUR MATCH, Tip: PEN



Date comandă

Numărul de comandă	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru **redarea perfectă a culorilor** și durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curățare și pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. **Lentila de sticlă poate fi schimbată**, este rezistentă la toate tipurile de solvenți, chiar și la curățarea zilnică. **MATCHPEN.** Lanternă tip creion, mică, portabilă, cu funcție de focalizare pentru iluminare concentrată în fascicul între 10° și 70°. Recomandată pentru identificarea zgârieturilor și semnelor de uzură la controalele de calitate.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 x baterii AAA.

Descriere tehnică

Culoarea luminii	culoare naturală
Număr de baterii incluse	2
Flux luminos	100 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la baterie
Tip de baterii	Micro, AAA
Lățimea totală	16 mm
Durata de iluminare	2 h
Clasă de protecție IP	IP 54

Valoare CRI	95
Lungimea totală	150 mm
Greutate	60 g
Zonă ATEX	nu există
Denumirea producătorului	MINI
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3