

HOLEX**Pereche de mănuși ESD neacoperită, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă

094221 9

GTIN

4062406129972

Clasa articolului

02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși ce asigură o sensibilitate tactilă ridicată, pentru **protecție împotriva descărcării electrostatice (ESD)**. Mobilitate optimă a degetelor datorită materialului de bază flexibil. Recomandate în special pentru montarea componentelor electronice și plăcilor de circuit, precum și pentru cablaje și cablări.

Fără strat de acoperire pentru a permite pielii să respire și o sensibilitate tactilă foarte ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de electrician
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	13G
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Aplicație	de folosință multiplă
EN 388	013XX
Material de suport	Poliester, carbon
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri deschis
Tip produs	Mănușă ESD