



Pulverizator sub presiune cu 2 duze diferite de pulverizare, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	083515 2
GTIN	2050001652898
Clasa articolului	08H

Descriere

Execuție:

Recipient de înaltă calitate din plastic. Tijă în formă de ciupercă, pentru creșterea presiunii. **Duză de pulverizare** reglabilă, de la ceață de pulverizare până la jet punctiform.

2 duze de pulverizare de diferite **lungimi, pulverizează în orice poziție**, cu garnitură Viton. Cu pârghie de blocare pentru funcția de pulverizare continuă.

Aplicație:

Rezistent la lichide obișnuite **care conțin solvenți**, hidrocarburi (agent pentru curățare a frânelor), uleiuri minerale și lubrifianți. **Nu e potrivit pentru lichide agresive**, care pot ataca garnitura Viton.

Descriere tehnică

Materialul garniturii de etanșare	Viton
Material cap de pulverizare	PA
Materialul duzei de pulverizare	Alamă
Volum	2 l
Presiune maximă de lucru	3 bar

Tip produs

Recipient cu pulverizator

Accesorii

Set pentru pulverizatorul sub presiune Cod 083515

083513