

HEDI

Tambur pentru cablu, din plastic, Tip: 40B2



Date comandă

Numărul de comandă

081125 40B2

GTIN

Clasa articolului

08B

Descriere

Execuție:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică. Cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizare **constantă** în aer liber. Conform DGUV I 203-005 (fost BGI 600).

Cablu PU Panzer Plus.

Secțiune transversală cablu 2,5 mm. Protecție personal PRCD-S montată pe cablu. Curent nominal de declanșare 30mA, timp de declanșare ≤ 30ms.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Tip

40B2

Lungimea cablului

40 m

Materialul cablului

Cablu Panzer

Tensiune de rețea	250 V
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Structura cablului	3G2,5
Clasa cablului	H07BQ-F
Clasă de protecție IP	IP 44
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Carcasă materiale	Plastic
Număr de prize	3
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tip produs	Tambur pentru cabluri