

## HEDI

### Tambur pentru cablu, din plastic, pentru țările F, B, PL și CZ, Tip: 25B2



#### Date comandă

Numărul de comandă

081138 25B2

GTIN

Clasa articolului

08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la șocuri, cu **protecție la supraîncălzire**.

- **Priză de ieșire CEE 400 V, 16 A.**
- **Priză de ieșire CEE 400 V, 16 A cu capac cu autoînchidere.**
- **Două capace cu autoînchidere pentru prize 250 V standard cu contact de protecție.**
- **Secțiune transversală cablu 2,5 mm.**

**Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.**

Cu prize de 250 V pentru **țările F, B, PL și CZ. Secțiune transversală cablu 2,5 mm.**

Cablu PU Panzer Plus.

##### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

#### Descriere tehnică

Tip	25B2
Număr de prize 400 V/16 A	1
Tensiune de rețea	400 V
Lungimea cablului	25 m
Număr de prize 230 V	2
Clasa cablului	H07BQ-F
Structura cablului	5G2,5
Materialul cablului	Cablu Panzer
Putere nominală (desfășurat)	5500 (16 A) W
Clasă de protecție IP	IP 44
Carcasă materiale	Plastic
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Tambur pentru cabluri