

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 882, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

Numărul de comandă	094366 7
GTIN	7392626040199
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 882. Mănuși din material sintetic cu strat de acoperire complet de spumă nitrilică și aderență optimă. Mănușile se așază strâns pe mână și nu afectează sensibilitatea tactilă la vârful degetelor, fiind potrivite în special pentru aplicațiile de mecanică fină în **medii umede sau uleioase. Căldură de contact de până la 100 °C.**

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Mărimea mănușilor	7
Conținut	12

EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru
Tehnologie de tricotat	15G
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale