

**Ceas comparator digital Citire 0,0001 mm, Interval de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434656 25
GTIN	4059192061661
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital de mare precizie, **cu cifre ale afișajului** foarte mari (**11 mm**) și afișare integrată a toleranței. Afișaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranță. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. **Funcția absolut:** Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință. **Factor reglabil** cu afișare pe ecran. Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Setările și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Afișaj rotativ la 280°.

Funcții dinamice de măsurare (MAX / MIN): Pentru verificarea concentricității și a planeității sau căutarea punctului de întoarcere.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	0,00001 inch
Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2450
Grosime carcasă	35 mm
Forță de măsurare	0,65 – 1,15 N
Număr de baterii incluse	1
Ø carcasă	58 mm
Calibrarea	C1
Clasă de protecție IP	IP 42
Citire comutabilă	0,0001 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,0024 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțimea cifrelor	11 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

023010 100

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 /
0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm

023000 30

Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2

498940 USB2

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2

498940 R2

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2

498940 D2