

**Ceas comparator digital Citire 0,0001 mm, Interval de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital de mare precizie, **cu cifre ale afișajului** foarte mari (**11 mm**) și afișare integrată a toleranței. Afișaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranță. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. **Funcția absolut:** Este posibilă aducerea la zero din orice poziție, fără a pierde raportarea la referință. **Factor reglabil** cu afișare pe ecran. Diferitele funcții pot fi salvate direct în ceasul comparator. Setările și valorile salvate (factor, preset, toleranțe) sunt păstrate în memorie chiar și după schimbarea bateriei.

Afișaj rotativ la 280°.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Grosime carcasă	35 mm
Citire comutabilă	0,0001 mm
Calibrarea	C1
Clasă de protecție IP	IP 42
Ø tije de fixare h6	8 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Ø carcasă	58 mm
Citire comutabilă	0,00001 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,0018 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțimea cifrelor	11 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

Accesorii

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2450	081560 CR2450
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2