

Știft de control individual inoxidabil Clasa de toleranță 1, Tip: 0



Date comandă

Numărul de comandă	483914 0
GTIN	2050002038370
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Știft de control din material rezistent la rugină și acizi, călit (58-62 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. Începând de la \varnothing 1,50 marcat în privința dimensiunilor pe suprafața laterală; începând de la \varnothing 3,00 marcat în privința dimensiunilor pe suprafața laterală. Începând de la \varnothing 1,00 o latură cu teșire.

Notă:

La plasarea comenzii **precizați suplimentar \varnothing dorit**, de ex. Cod 483914 Ref. 5 **10,08**.

Descriere tehnică

Lungimea știftului de măsurare	40 mm
Pasul filetului	0,01 mm
Dim. nominală	0,3 - 0,49 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare DAkkSștift de control \varnothing maxim 20	028260 20
Calibrareștift de control \varnothing maxim 20	028240 20

