

Garant**Mandrină hidraulică subțire, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302093 12
GTIN	4045197727619
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Formă extrem de subțire (contur 3°)**
- **Structură finisată a suprafeței.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Posibilitate de ajustare axială pe lungime.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Se pot folosi reducții.**

Aplicație:

Mai ales la execuția sculelor și matrițelor. **În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.** Pentru găurire, alezare și frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

L ₂	82 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	49,5 mm

Ø D ₃	26,6 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de trageredIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragered 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de trageredetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de trageredetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de trageredMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragered special fără filet interioredetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragered special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Șurub de trageredetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40