



Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: MINI-PRO



Date comandă

Numărul de comandă	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampă de lucru cu LED și acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile și rotative și magnet puternic de prindere. O nouă generație a versiunii **MINI-MAG**, lumină-spot și lumină principală puternice, cu afișarea frontală a nivelului de încărcare.

Tehnologie performantă cu LED COB pentru iluminare extrem de deschisă, **omogenă a suprafețelor cu două trepte de luminozitate**.

Ecranare continuă.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Corpuri de iluminat	Modul cu LED
Număr de acumulatori incluse	1

Capacitate acumulator	1,2 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	20 - 200 lm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Durata de iluminare	2 - 20 h
Lungimea totală	202 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Lățimea totală	40 mm
Greutate	143 g
Zonă ATEX	nu există
Denumirea producătorului	MINIMAG PRO
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Acumulator Li-Ion Capacitate acumulator 1200 mAh	081431 1200
--	-------------