



## Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: MAG-PRO



### Date comandă

Numărul de comandă	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

**Lampă de lucru cu LED și acumulator**, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile și rotative și magnet puternic de prindere. O nouă generație a versiunii **MAG3**, cu putere de iluminare extrem de mare, lumină-spot și lumină principală foarte puternice, cu afișarea frontală a nivelului de încărcare.

**Tehnologie performantă cu LED COB** pentru iluminare extrem de deschisă, **omogenă a suprafețelor cu două trepte de luminozitate**.

Ecranare continuă.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

### Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	2,6 Ah

Număr de acumulatori incluse	1
Flux luminos	60 - 600 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Corpuri de iluminat	Modul cu LED
Clasă de protecție IP	IP 54
Lățimea totală	70 mm
Durata de iluminare	1,5 - 15 h
Lungimea totală	270 mm
Greutate	312 g
Zonă ATEX	nu există
Denumirea producătorului	MAG-PRO
Tip produs	Lampă de lucru