



Lampă de suprafață Area cu LED, 230 V, Putere absorbită: 65W



Date comandă

Numărul de comandă	081267 65
GTIN	5708997356371
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Execuție fără umbre și antireflexie cu dispersie mare a luminii.

Lampă de lucru ultraperformantă 360° cu priză cu contact de protecție. Lampa poate fi atârnată oriunde cu un cârlig sau poate fi așezată direct pe banca de lucru.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Adaptat pentru:

Trepied Cod 081252 Ref. 1,35-3.

Descriere tehnică

Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos	6000 lm
Putere absorbită	65 W
Unghi reglabil de distribuție a luminii	360 grad

Greutate	3500 g
Culoarea luminii	6000 K
Clasă de protecție IP	IP 54
Tensiune nominală	220 - 240 V
Lungimea totală	305 mm
Lățimea totală	199 mm
Înălțimea totală	199 mm
Lungimea cablului de conectare	5 m
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Lampă de suprafață