

**Garant****Pereche de mănuși Cut B, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094405 10
GTIN	4062406131227
Clasa articolului	01H

**Descriere****Execuție:**

Niciuna dintre componente, inclusiv materialul de bază și stratul de acoperire, **nu conține silicon** (testat de Fraunhofer Institut). Prin urmare, este recomandată ca ideală pentru industria auto sau vopsitorii.

Mănușă fără silicon pentru protecție împotriva tăieturilor, cu așezare optimă pe mână și greutate redusă. Grație dexterității ridicate, este recomandată în special pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuțite. Fir special cu spandex, **realizat cu tehnologia de tricatat la mărimea 18** și strat de acoperire din poliuretan rezistent.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale

Mărimea mănușilor	10
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	fără substanțe care afectează umezeala vopselii
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 388	4X42B
Material de suport	Nylon / fir special / spandex
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	180 mm
Culoarea	gri / portocaliu
Tehnologie de tricotat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănuși universale