



## Lampă de lucru UV cu acumulator, Tip: UV-LIGHT



### Date comandă

Numărul de comandă	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

**ÎNTĂRIRE LA UV.** Lămpi speciale cu LED pentru întărirea rapidă la utilizarea grundurilor, maselor de șpaclu, vopselelor și adezivilor cu întărire la UV. Lampă de mână flexibilă cu LED și acumulator pentru întărirea cu UV a suprafețelor mici și medii. Suprafață dură Ø 10 cm. Inclusiv stație de încărcare, acumulator Li-Ion (2,6 Ah).

#### Funcționare:

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing > 2,5$  mm, a se feri însă de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Clasă de protecție IP	IP 30
Durata de iluminare	1,5 h
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion

Lungimea totală	190 mm
Lungimea de undă a emisiilor UV	390 nm
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Lampă de lucru