



Lampă de lucru UV cu acumulator, Tip: NOVA-UV



Date comandă

Numărul de comandă	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

ÎNTĂRIRE LA UV. Lămpi speciale cu LED pentru întărirea rapidă la utilizarea grundurilor, maselor de șpaclu, vopselelor și adezivilor cu întărire la UV. Reflector cu acumulator pentru întărirea cu UV a suprafețelor mari. Suprafață dură Ø 25 cm. Incl. încărcător, acumulator Li-Ion (5,4 Ah), baterie externă (Powerbank) integrată cu mufă USB.

Funcționare:

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing > 2,5$ mm, a se feri însă de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 30
Capacitate acumulator	5,4 Ah
Durata de iluminare	1,5 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Denumirea producătorului	NOVA-UV
Număr de acumulatoare incluse	1

Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Lungimea totală	163 mm
Lungimea de undă a emisiilor UV	390 - 400 nm
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Lampă de lucru