

**Set de dopuri de urechi E-A-R™ CLASSIC™ II, Tip: R500****Date comandă**

Numărul de comandă	097310 R500
GTIN	4046719343485
Clasa articolului	04M

Descriere**Execuție:**

E-A-R™ CLASSIC™ II. Datorită capacității lente de revenire și de reacție la căldura corporală, spuma poliuretanică neinflamabilă permite ajustarea optimă la canalul auditiv și prin urmare o izolare sigură. **Suprafața aspră** și rezistența la umiditate împiedică alunecarea în canalul auditiv. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB). **Pungă de rezervă cu 500 perechi** pentru dozator dopuri de urechi One-Touch-Pro™.

Materialul dopurilor: Poliuretan

Conținut: 500 pereche

Ambalaj: neambalate individual

Descriere tehnică

Conținut	500 pereche
Ambalaj	neambalate individual
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	28 dB(A)
Materialul dopurilor	Poliuretan
Tip produs	Dopuri de urechi de unică folosință

Accesorii

Dozator pentru dopuri de urechi Tip 500	097530 500
Indicator de zgomot NI100	097305
Set dozator dopuri de urechi One-Touch™ Pro	097515