

## ejendals

### Pereche de mănuși Tegera® 8805 Infinity, Mărimea mănușilor: 11



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094561 11     |
| GTIN               | 7340118319377 |
| Clasa articolului  | 04R           |

#### Descriere

##### Execuție:

Tegera® 8805 Infinity. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu formă anatomică, cu **tehnologie de tricotat cu mărimea 18** pentru așezare optimă pe mână și sensibilitate tactilă bună în vârful degetelor. Stratul de acoperire de înaltă calitate din spumă de nitril PU pe bază de apă asigură buna aderență la manevrare. Cu articulația degetului mare întărită. Pentru **căldură de contact de până la 100 °C. Compatibile cu ecranele tactile**. Certificate pentru contactul cu alimentele. În plus, mănușile nu conțin **silicon** și au fost testate dermatologic.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

#### Descriere tehnică

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tip de mănuși          | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a                          |

|  |   |
|--|---|
| Mărimea mănușilor                        | 11  |
| Conținut                                 | 6   |
| Proprietate a mănușilor                  | Recomandat pentru ecran tactil            |
| Proprietate a mănușilor                  | Certificare alimentară                    |
| Proprietate a mănușilor                  | Fără DMF                                  |
| Tehnologie de tricatat                   | 18G                                       |
| Îmbrăcămintă standard                    | Oeko-Tex Standard 100                     |
| EN 388                                   | 4X41B                                     |
| EN 407                                   | X1XXXX                                    |
| Material de suport                       | Nylon, fibre de oțel, carbon              |
| Strat de acoperire                       | Spumă de nitril/PU pe bază de apă         |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire           | suprafața palmei                          |
| Domeniu de utilizare                     | Allround                                  |
| Culoarea                                 | negru / gri / galben                      |
| Standard                                 | EN 407                                    |
| Căldură de contact până la               | 100 °C                                    |
| Aplicație                                | de folosință multiplă                     |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | B   |
| Tip produs                               | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |