

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 8805 Infinity, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

Numărul de comandă	094561 7
GTIN	7340118319339
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 8805 Infinity. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu formă anatomică, cu **tehnologie de tricotat cu mărimea 18** pentru așezare optimă pe mână și sensibilitate tactilă bună în vârful degetelor. Stratul de acoperire de înaltă calitate din spumă de nitril PU pe bază de apă asigură buna aderență la manevrare. Cu articulația degetului mare întărită. Pentru **căldură de contact de până la 100 °C. Compatibile cu ecranele tactile**. Certificate pentru contactul cu alimentele. În plus, mănușile nu conțin **silicon** și au fost testate dermatologic.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Mărimea mănușilor	7

Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Conținut	6
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nylon, fibre de oțel, carbon
Strat de acoperire	Spumă de nitril/PU pe bază de apă
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri / galben
Standard	EN 407
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor