

Garant GRIDLINE

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg, 26×20G, Înălțime frontală a sertarului: 50mm**Date comandă**

Numărul de comandă	930634 50
GTIN	4062406131432
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 30×24G Cod 930625.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțimea utilă	25 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Înălțimea frontală	50 mm

Greutate	10 kg
Adâncimea utilă în G	20
Lățimea utilă în G	26
Domeniu de utilizare	Cărucior de montaj
Lățime utilă	650 mm
Adâncime utilă	500 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×20G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Set de benzi de etichetare 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951030 26
Acoperire din PVC pentru setul de mâner 10 buc. Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951032 26
Capace de capăt pentru mâner 20 buc. Tip 10	951025 10
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 26	951020 26