


Grilaj uși cu două canaturi, lățime 2200 mm, Înălțime: 2200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	994113 2200
GTIN	4260214930074
Clasa articolului	99T

Descriere**Execuție:**

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare și depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereților magazii și a separatoarelor de spațiu. Pe principiul modularității, elementele individuale pot fi combinate conform preferințelor dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm din profilul cadru de 30 mm îndeplinește cele mai ridicate cerințe privind calitatea și transparența. Disponibil și în varianta cu tablă de oțel și sticlă acrilică.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

Opțional **gri deschis RAL 7035 (culoare standard)**, albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL5002, albastru briliant RAL5007, albastru gențiană RAL5010, albastru deschis RAL5012, albastru turcoaz RAL5018, gri praf RAL 7037 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	2200 mm
Lățime	2200 mm

Tip produs

Ușă cu grilaj