

HEDI

Cablu de prelungire, cuplaj triplu, 250 V, Tip: 15N



Date comandă

Numărul de comandă	081184 15N
GTIN	4003644000517
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44). Rezistent împotriva uleiului, benzinei, razelor UV.

Cu conector triplu. **Cablu de cauciuc neopren** cu fișă și conector din cauciuc, protejate împotriva stropirii.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Tip	15N
Lungimea cablului	15 m
Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H07RN-F
Materialul cablului	Neopren
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Clasă de protecție IP	IP 44

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Caracteristici nume produs	250 V
Tensiune de rețea	250 V
Tip produs	Cablu de prelungire

Accesorii

Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip L	081191 L
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip XL	081191 XL
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip S	081191 S