

PARAT®**Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule și încuietori TSA****Date comandă**

Numărul de comandă	692520
GTIN	4006793800717
Clasa articolului	63X

Descriere

Execuție: X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere și astfel admis pentru zbor. Structura suprafeței este rezistentă la zgârieturi, antialunecare (efect de cauciucare) și cu protecție deosebită pentru suprafețe. Încuietori cilindrice TSA integrate în cadru dublu din aluminiu, balamale pentru blocarea capacului geții și dispozitiv de alunecare pe podea.. 1 carcasă de bază cu placă de acoperire, divizibilă, înălțime 88 mm. Echipare interioară: 1 panou de scule cu 25 compartimente-buzunar și 1 compartiment cu clemă 400 mm, 1 panou de scule cu 10 compartimente-buzunar, 1 placă de acoperire cu 15 compartimente-buzunar și 1 compartiment cu clemă 400 mm și 1 compartiment pentru documente cu 2 compartimente pentru cărți de vizită și 2 bucle pentru pixuri. Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise și închise din nou cu o cheie generală pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA). Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră. Notă: La cerere, geanta se poate livra și cu alte variante de încuietoare. Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor Dimensiune interioară L: 470 mm Dimensiune interioară I: 210 mm Dimensiune interioară H: 360 mm Volum: 36 l Greutate: 5,4 kg

Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	360 mm
Dimensiune interioară L	470 mm
Dimensiune interioară I	210 mm
Volum	36 l
Greutate	5,4 kg
Material	X-ABS
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	30 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule