

PARAT®**Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule și încuietori TSA, mobilă****Date comandă**

Numărul de comandă	692540
GTIN	4006793801714
Clasa articolului	63X

Descriere**Execuție:**

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere și astfel **admis pentru zbor**. Structura suprafeței este rezistentă la zgârieturi, **antialunecare (efect de cauciucare)** și cu protecție deosebită pentru suprafețe. **Încuietori cilindrice TSA integrate** în cadru dublu din aluminiu, balamale pentru blocarea capacului genții și dispozitiv de alunecare pe podea.

1 carcasă de bază cu placă de acoperire, divizibilă, înălțime 88 mm.

Echipare interioară:

1 panou de scule cu 25 compartimente-buzunar și 1 compartiment cu clemă 400 mm, 1 panou de scule cu 10 compartimente-buzunar, 1 placă de acoperire cu 15 compartimente-buzunar și 1 compartiment cu clemă 400 mm și 1 compartiment pentru documente cu 2 compartimente pentru cărți de vizită și 2 bucle pentru pixuri.

Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise și închise din nou cu o cheie generală pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA). Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.

Notă:

La cerere, geanta se poate livra și cu alte variante de încuietoare.

Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Dimensiune interioară L: 470 mm

Dimensiune interioară l: 210 mm
Dimensiune interioară H: 360 mm
Volum: 35 l
Greutate: 6,8 kg

Descriere tehnică

Dimensiune interioară L	470 mm
Dimensiune interioară H	360 mm
Dimensiune interioară l	210 mm
Volum	35 l
Greutate	6,8 kg
Material	X-ABS
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	30 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Set pentru echipare ulterioară lacăt cu cifru	692755
Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac	692770
Punte longitudinală pentru peretele inferior	692150
Covor de protecție	692800